


Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING CAP G1", PVDF



Приложение

Номинално налягане	[bar]	8
--------------------	-------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	50,2
Размери	[mm]	G 1 / L = 50
Означение на резбата		G 1
Материал		Адаптер: PVDF
Усилие на затягане	[Nm]	5
Свързване на сензора		резбова връзка M18 x 1 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 1 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------