


Заваръчен адаптер за сензори за ниво

WELDING ADAPTER 50/D16



Приложение		
Дизайн		за кондензаторни сензори за ниво LK, LI, LT, LL
Инсталация		Клемно съединение
Номинално налягане	[bar]	0,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...80
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	394,5
Размери	[mm]	Ø 50 / L = 37,5
Материал		фланец: неръждаема стомана; Накатена гайка: неръждаема стомана; Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM
Усилие на затягане	[Nm]	6...9
Свързване на сензора		Ø 16 mm
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой