


Захващащи приспособления за технологични сензори

MOUNTING ADAPTER G1



1 уплътнения

Приложение

Дизайн за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL

Инсталация Клемно съединение

Номинално налягане [bar] 0,5

Условия на работа

Околна температура [°C] 0...80

Механични данни

Тегло [g] 335

Размери [mm] Ø 39 / L = 57

Материал
фланец: неръждаема стомана; Накатена гайка: неръждаема стомана;
Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM; уплътнение: Tesnit

Усилие на затягане [Nm] 6...9

Свързване на сензора Ø 16 mm

Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба

Забележки

Единица на опаковката 1 брой