


Захващащи приспособления за технологични сензори

FITTING LI G3/4/D16



Приложение

Дизайн за капацитивни сензори за ниво LI

Инсталация Клемно съединение

Номинално налягане [bar] 0,5

Условия на работа

Околна температура [°C] 0...60

Механични данни

Тегло [g] 67,8

Размери [mm] Ø 31 / L = 36

Материал месинг с никелово покритие; TPE; уплътнение: FKM

Усилие на затягане [Nm] 10

Свързване на сензора Ø 16 mm

Процес на свързване резбова връзка G 3/4 външна резба

Забележки

Единица на опаковката 1 брой