




Захващащи приспособления за технологични сензори

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 закрепващ винт
- 2 затягащ пръстен
- 3 Адаптер

ЕС 1935/2004 

Приложение		
Приложение		хигиенни системи
Инсталация		Клемно съединение
Среда		вискозни среди и течности със суспендирани частици
Номинално налягане	[bar]	10
Без мъртва зона		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...150
Механични данни		
Тегло	[g]	100
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); затягащ пръстен: PEEK
Усилие на затягане	[Nm]	< 10; (Адаптер; 10 ± 1 Монтажен адаптер)
Свързване на сензора		Ø 8 mm
Процес на свързване		резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус

E43020



Захващащи приспособления за технологични сензори

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------