

Климатична тръба за сензори за ниво

CLIMATIC TUBE L=264



Приложение

Дизайн	за капацитивни сензори за ниво LK, LI
Среда	вода; среда на водна основа
Температура на средата [°C]	0...65
Номинално налягане [bar]	0,5

Условия на работа

Околна температура [°C]	20...60
-------------------------	---------

Механични данни

Тегло [g]	86
Материал	PP-H; NBR
Дължина L [mm]	264

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------