


Фланец за сензори ниво

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Приложение

Дизайн	за сензори за ниво LR
Инсталация	съгласно DIN 24557
Налягане на резервоара [bar]	-1...16

Условия на работа

Околна температура [°C]	0...80
-------------------------	--------

Механични данни

Тегло [g]	266,8
Тип на монтажа	съгласно DIN 24557
Материал	фланец: неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: NBR
Усилие на затягане [Nm]	< 40
Свързване на сензора	резбова връзка 3/4" NPT Вътрешна резба
Процес на свързване	фланец Ø 90 mm

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------