




Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 Фиксираща скоба за центровачия елемент

CRN

Приложение		
Дизайн		за сензори за ниво LR
Температура на средата	[°C]	-40...200
Номинално налягане	[bar]	16
Устойчивост на вакуум	[mbar]	-1000
MAWP (за приложения съгласно CRN)	[bar]	16
Механични данни		
Тегло	[g]	290,5
Материал		Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; центровач елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Свързване на сензора		резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 3/4 външна резба
Дължина L	[mm]	450
Акcesoари		
Доставени артикули		уплътнение: 1
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой