


## Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE NPT L1200



1 фиксираща скоба за центриране на парче

## Приложение

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Дизайн                       | за сензори за ниво LR |
| Температура на средата [°C]  | -40...200             |
| Номинално налягане [bar]     | 16                    |
| Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000                 |

## Механичні данні

|                      |      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло                | [g]  | 645                                                                                                                                              |
| Материал             |      | Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); центроващ елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
| Свързване на сензора |      | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба                                                                                                              |
| Процес на свързване  |      | резбова връзка 3/4" NPT външна резба                                                                                                             |
| Дължина L            | [mm] | 1200                                                                                                                                             |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|