


Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE NPT L1400



1 фиксираща скоба за центриране на парче

Приложение

Дизайн	за сензори за ниво LR
Температура на средата [°C]	-40...200
Номинално налягане [bar]	16
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000

Механични данни

Тегло [g]	780
Материал	Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); центроващ елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Свързване на сензора	резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване	резбова връзка 3/4" NPT външна резба
Дължина L [mm]	1400

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------