


Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Фиксираща скоба за центроващия елемент

Приложение

Дизайн	Версия без отвори, за сензори за ниво, LR
Температура на средата [°C]	-40...200
Номинално налягане [bar]	16
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000

Механичні данні

Тегло	[g]	600
Материал		Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; центровач елемент: PPS подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301)
Свързване на сензора		резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 3/4 външна резба
Дължина L	[mm]	1000

Акcesoари

Доставени артикули	уплътнение: 1
Акcesoари (като опция)	Центрираща част за коаксиални тръби: 1, E43222

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------