


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	40
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	341,5
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус	
Процес на свързване	тръбен фитинг DN40 (1,5") DIN 11851	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------