




Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 отвор за оттичане



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	за тръби, с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Директивата за оборудване под налягане ЕАС	Адаптерът е предназначен за използване в устройства, машини и инсталации, които не попадат в категориите на техническото правило TR CU 032/2013.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	160,5
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 29 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4

Акcesoари

Доставени артикули	O-пръстени:, FKM
--------------------	------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------