




Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 отвор за оттичане



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar]	25
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	25

Механични данни

Тегло [g]	203
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------