


Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT G1/2 WELDING POT



- 1 отвор за оттичане
2 Уплътняващ ръб



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	дълго изпълнение за по-дълбок монтаж
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	200
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------