

Завинтете присъединителя с капака

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: регулатор на потока 0,3 mm

Приложение

Номинално налягане	[bar]	630
--------------------	-------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	76,2
Материал	корпус на гнездото: стомана (1.0718); повърхностни характеристики: цинк / никел сив; уплътнение: NBR	
Свързване на сензора	G 1/4	
Процес на свързване	M16 x 2 Minimes	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------