




Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Уплътняващ ръб



ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Дизайн	с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar]	16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	570,5
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Сглобяване на тръби за SMS DN50 (2")
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,8 / 8

E43344



Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Запечатването	метал до PEEK
Хигиенно оборудване според DIN 11866	НЗ
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой