




Коаксиална тръба за сензори за ниво

LR COAX TUBE G3/4 L265



1 Фиксираща скоба за центрования елемент

CRN

Приложение	
Дизайн	за сензори за ниво LR
Температура на средата [°C]	-40...200
Номинално налягане [bar]	16
Устойчивост на вакуум [mbar]	-1000
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	16
Механични данни	
Тегло [g]	194
Материал	Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); уплътнение: NBR подсилено влакно; фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301); центровач елемент: PPS подсилено влакно
Свързване на сензора	резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба
Процес на свързване	резбова връзка G 3/4 външна резба
Дължина L [mm]	265
Акcesoари	
Доставени артикули	уплътнение: 1
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой