




Гъвкав съединител за енкодери

COUPLING 25-6-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни		
Тегло	[g]	27
Размери	[mm]	Ø 25 / L = 24
Материал		алуминий
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	25
Вътрешен диаметър A1	[mm]	6
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	7
Закрепващ винт	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Дължина	[mm]	24
Макс. революция, механична	[U/min]	8000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,5
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,3
Макс. ъглово преместване	[°]	± 4,0
Забележки		
Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C.	
	Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.	
Единица на опаковката	1 брой	