




Свързващи конектори

SSTGR120ALLFKZE

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 4,5...30 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...125

Защита IP 40

Механични данни

Размери [mm] 33 x 33 x 75

Материал месинг с пластмасово покритие

Формиран корпусен материал месинг, с пластмасово покритие

Материал на гайката месинг, с пластмасово покритие

Забележки


Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x байонет, прав; Формовано тяло: месинг, с пластмасово покритие; Заклучване: месинг, с пластмасово покритие



E60049



Свързващи конектори

SSTGR120ALLFKZE

Връзка

