


Гъвкав съединител за енкодери

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло	[g]	32,2
Размери	[mm]	Ø 19 / L = 22
Материал		алуминий
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 80 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	19
Вътрешен диаметър A1	[mm]	6
Вътрешен диаметър A1	[mm]	6
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	6
Закрепващ винт	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Дължина	[mm]	22
Макс. революция, механична	[U/min]	8000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,4
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,25
Макс. ъглово преместване	[°]	± 3,5

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C. Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой