


Измервателно колело

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Приложение

Дизайн

гума

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...80

Механични данни

Тегло

[g]

519

Вътрешен диаметър

[mm]

10

Външен диаметър

[mm]

159,16

Материал

колело: алуминий; повърхностни характеристики: PU

Усилие на затягане

[Nm]

3; (Винт за монтаж)

Повърхностна твърдост

60 Shore A

Обиколка

[mm]

500

Забележки

Единица на опаковката

1 брой