


## Измервателно колело

MEASURING WHEEL U:200 N:10



## Приложение

Дизайн

гладка пластмаса

## Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...80

## Механични данни

Тегло

[g]

61,5

Вътрешен диаметър

[mm]

10

Външен диаметър

[mm]

63,66

Материал

колело: алуминий; повърхностни характеристики: PU

Усилие на затягане

[Nm]

1,5; (Винт за монтаж)

Повърхностна твърдост

90 Shore A

Обиколка

[mm]

200

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой