


Свързващи конектори

SSTGK120MKRFKSG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...125
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	44,8
Размери	[mm]	28 x 28 x 52
Материал		месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
Формиран корпусен материал		месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие
Материал на гайката		месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващи конектори

SSTGK120MKRFKSG


Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: месинг, с пластмасово покритие

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: ПА 6.6, с пластмасово покритие



Връзка

