


Конектор за окабеляване

SDOGK120--LFKSG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...125
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	45
Размери	[mm]	28 x 28 x 53
Материал		месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
Формиран корпусен материал		месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие



E60124



Конектор за окабеляване

SDOGK120--LFKSG

Връзка

