




Конектор за окабеляване

SDOGK120MKRFGSG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...125
--------------------	------	-----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	79
-------	-----	----

Размери	[mm]	25 x 25 x 45
---------	------	--------------

Материал		месинг с никелово покритие
----------	--	----------------------------

Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
----------------------------	--	-----------------------------

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки


Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm ² ; Кабелна обвивка: Ø 4,5...6 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



E60136



Конектор за окабеляване

SDOGK120MKRFKSG

Връзка

