


Измервателно колело

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Приложение

Дизайн

релефна пластмаса

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...80

Механични данни

Тегло

[g]

64,5

Вътрешен диаметър

[mm]

6

Външен диаметър

[mm]

63,66

Материал

колело: алуминий; повърхностни характеристики: PU

Повърхностна твърдост

90 Shore A

Обиколка

[mm]

200

Забележки

Единица на опаковката

1 брой