
E60141

Свързващи конектори

SSTGK120--LFKSG

Артикулът не се предлага вече - запис в архива




Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...125
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	53,2
Размери	[mm]	26 x 26 x 53
Материал		месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
Формиран корпусен материал		месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие



E60141

Свързващи конектори

SSTGK120--LFKSG

Връзка

