


Конектор за окабеляване

SDOGK210MKRFGSG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...125
--------------------	------	-----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	68,8
-------	-----	------

Размери	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Материал		месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
----------	--	---

Формиран корпусен материал		месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие
----------------------------	--	---

Материал на гайката		месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие
---------------------	--	---

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------


Конектор за окабеляване

SDOGK210MKRFKSG

Електрическо свързванеСъединение чрез гореща/студена спойка: ...0,5 mm²**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: месинг, с пластмасово покритие

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: ПА 6.6, с пластмасово покритие

**Връзка**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____