

Свързващ кабел с конектор

ADOGK120MKR0050B12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло	[g]	4454,4
-------	-----	--------

Размери	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Материал	месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
----------	---

Формиран корпусен материал	месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие
----------------------------	---

Материал на гайката	месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие
---------------------	---

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOGK120MKR0050B12

Електрическо свързване

Кабел: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: месинг, с пластмасово покритие

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: ПА 6.6, с пластмасово покритие



Връзка

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял