


E60174



Конектор за окабеляване

SDOGJ120MSLFBPG



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	55,3
Размери	[mm]	18 x 18 x 60
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOGJ120MSLFPKG

Електрическо свързване

запояване: ...0,25 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M18, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

