

Свързващ кабел с конектор

ADOGK170MSL005B17

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	550
-------	-----	-----

Размери	[mm]	28 x 28 x 52
---------	------	--------------

Материал		месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен
----------	--	---

Формиран корпусен материал		месинг / PA 6.6, с пластмасово покритие
----------------------------	--	---

Материал на гайката		месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие
---------------------	--	---

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Свързващ кабел с конектор

ADOGK170MSL005B17


Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: месинг, с пластмасово покритие

Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заклучване: ПА 6.6, с пластмасово покритие



Връзка

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт
screen =	екран