


Гъвкав съединител за енкодери

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло	[g]	58
Размери	[mm]	Ø 30 / L = 38
Материал		алуминий
Усилие на затягане	[Nm]	затягащи винтове: 120 Ncm
Външен диаметър D	[mm]	30
Вътрешен диаметър A1	[mm]	10
Вътрешен диаметър A1	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Дълбочината на захващащата главина	[mm]	9,6
Закрепващ винт	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Дължина	[mm]	38
Макс. революция, механична	[U/min]	6000
Макс. аксиално центроване на вала	[mm]	± 0,5
Макс. радиално отклонение на вала	[mm]	± 0,35
Макс. ъглово преместване	[°]	± 4,0

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C.
	Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой