


Bellows coupling

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 дълбочина der Klemmnabe

Механични данни

Тегло [g]	33
Размери [mm]	Ø 20 / L = 29
Материал	фланец: 1.4404 (V4A/316L); Гърмене: 1.4571 (V4A/316Ti)
Усилие на затягане [Nm]	затягащи винтове: 150 Ncm
Външен диаметър D [mm]	20
Вътрешен диаметър A1 [mm]	10
Вътрешен диаметър A1 [mm]	10
Дълбочината на захващащата главина [mm]	6,4
Закрепващ винт [mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Дължина [mm]	29
Макс. революция, механична [U/min]	10000
Макс. аксиално центроване на вала [mm]	± 0,4
Макс. радиално отклонение на вала [mm]	± 0,25
Макс. ъглово преместване [°]	± 4,0

Забележки

Забележки	Показаните данни се отнасят за връзките с горните сондажи на главината при температура на околната среда 23 ° C. Стойностите на радиалното, ъгловото и аксиалното изместване са високи, които не трябва да достигат своя максимум едновременно, докато са в експлоатация.
Единица на опаковката	1 брой