


Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Електрически показатели

Макс. товарен ток	[A]	10; (2,5 mm ²)
-------------------	-----	----------------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...105
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	36,3
Материал		текущи носещи части: медна сплав със специално покритие; PA
Усилие на затягане	[Nm]	0,5

Забележки

Единица на опаковката		6 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 10...12 mm
--