


AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter ye ProcessL




Приложение		
Дизайн		AS-i
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Изходи		
Макс. текущи резултати натоварване общо	[A]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Защита		IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	47
Материал	метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; O-пръстен: EPDM	
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	динамометричен ключ.: E70390	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter ye ProcessL

Електрическо свързване



Връзка

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; Усилие на затягане: ...0,8 Nm