


AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter ASI 0,6m M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E70583

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение	разпределение на напрежението AS-i към M12 гнездо
------------	---

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...75
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло	[g]	61,6
-------	-----	------

Размери	[mm]	40 x 19 x 35
---------	------	--------------

Материал	корпус: PA 6.6-GF25
----------	---------------------

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	плоско кабелно оплътнение:, E70413
------------------------	------------------------------------

Термосвиваема капачка:, E70113

Забележки

Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва в сплитер.
-----------	---

Използвайте плоско уплътнение с кабел или термосвиваем капак за запечатване.
--

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter ASI 0,6m M12

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка

1	AS-i +
3	AS-i -