




AS-Interface PCB модул

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Приложение

Приложение

Корпус за панелен монтаж

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи

Брой цифрови входове: 2

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	24
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	не

Изходи

Диапазон на напрежение DC [V]	AS-i
Макс. работен ток за изход [mA]	10
Устойчив на късо съединение	не

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Защита	IP 20; (в зависимост от корпуса)

Тестове / одобрения

EMC

EN 50295



AS-Interface PCB модул

AS-i pcb 2-DI/1-DO

MTTF	[Години]	855				
AS-i класификация						
AS-i версия		2.11; 3.0				
Режим на разширено адресиране		да				
AS-i профил		S-7.A.E				
I/O AS-i конфигурация		[hex]	7			
AS-i ID код		[hex]	A.E			
AS-i сертификат		75102				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Обозначение	I-1 / O-1	I-2	-	-
Механични данни						
Тегло		[g]	54			
Дисплей / работни елементи						
Дисплей		Работа			Светодиод, зелен	
		Грешка			Светодиод, червен	
		функция			Светодиод, жълт	
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
AS-i +	кафяв					
AS-i -	син					
I1	черен					
I2	черен					
O1	червен					