




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Приложение		
Приложение	разпределение на напрежението AS-i към M12 гнездо	
Електрически показатели		
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...75
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	83,1
Материал		корпус: PBT / PC
Усилие на затягане	[Nm]	1,65
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	плоско кабелно оплътнение:, E70413	
	Термосвиваема капачка:, E70113	



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL


Забележки

Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва в сплитер. Използвайте плоско уплътнение с кабел или термосвиваем капак за запечатване.
Единица на опаковката	1 брой


Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Конектор: M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR



Връзка



1	AS-i +
3	AS-i -