


AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Алтернативни артикули: E75005

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...75
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	54
Материал	PBT / PC
Усилие на затягане [Nm]	1,65

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	плоско кабелно оплътнение:, E70413
	Термосвиваема капачка:, E70113

Забележки

Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва в сплитер. Използвайте плоско уплътнение с кабел или термосвиваем капак за запечатване.
Единица на опаковката	1 брой



AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1 AS-i +
3 AS-i -

Репер за кодиране
долу ляво