




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



Електрически показатели	
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Изходи	
Електрическо изпълнение	AS-i
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...75
Защита	IP 67
Механични данни	
Тегло [g]	60,5
Материал	корпус: PBT / PC; винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Усилие на затягане [Nm]	< 1,65
Акcesoари	
Акcesoари (като опция)	плоско кабелно оплътнение:, E70413
	Термосвиваема капачка:, E70113
Забележки	
Забележки	Плоският кабел не трябва да завършва в сплитер. Използвайте плоско уплътнение с кабел или термосвиваем капак за запечатване.
Единица на опаковката	1 брой




AS-i интерфейс плосък кабел изместване на
изолацията на конектора


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR



Връзка



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +