




Разпределител на мощността AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Приложение

Дизайн	AS-i / 24 V
--------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Допълнително захранване [V]	24 DC

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...75
Защита	IP 65

Механични данни

Тегло [g]	95,5
Материал	РА 6.6; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); винтове: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Гайка: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: NBR; Уплътнение за плосък кабел: NBR

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	функционално заземяване