


Разпределител на мощността AS-Interface

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Приложение

Дизайн

AS-i / 24 V

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

26,5...31,6 DC

Макс. токово натоварване
общо

[A]

8

Допълнително захранване

[V]

24 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...75

Защита

IP 65

Механични данни

Тегло

[g]

89,5

Материал

РА 6.6; винтове: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Гайки:
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Уплътнение за плосък кабел: NBR

Забележки

Единица на опаковката

1 брой