


## Свързващ кабел с щекер

ASTGH030MSS0005B03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



## Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
|-------------------------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Защита | IP 67 |
|--------|-------|

## Механични данни

|          |     |
|----------|-----|
| Материал | TPU |
|----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Формиран корпусен материал | TPU |
|----------------------------|-----|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
|---------------------|-----------------------------|

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие




# E70002



## Свързващ кабел с щекер

ASTGH030MSS0005B03

### Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |