


Свързващ кабел

VVDAB031--S0015A03STA030MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 30 x 39
---------	------	--------------

Материал		PUR
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		PUR
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Акcesoари


Доставени артикули		винт
		панел за етикетиране

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие






Свързващ кабел

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип В DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

