


## Свързващ кабел

VDOG F030MSS00,6A03STGH030MSS

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



## Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Клас на защита | III |
|----------------|-----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
|-------------------------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Защита | IP 67 |
|--------|-------|

## Механични данни

|          |     |
|----------|-----|
| Материал | TPU |
|----------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Формиран корпусен материал | TPU |
|----------------------------|-----|


|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
|---------------------|-----------------------------|

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



# E70015



## Свързващ кабел

VDOGF030MSS00,6A03STGH030MSS

### Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Връзка



### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

