



Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,6A03STGH030MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Клас на защита		III
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие		



E70024



Свързващ кабел

VDOAF030MSS00,6A03STGH030MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

