


Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0002H04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC076

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	15 x 15 x 42
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0002H04

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял