
E70033

Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0005H04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC077
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E70033

Свързващ кабел с щекер

ASTGH040MSS0005H04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял