




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm		






Свързващ кабел

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm

